



WAP-8

Order No.: 1000075

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur de discours mobile

Sont livrés : 1 microphone électret serre-tête, 1 microphone mini électret, 1 amplificateur de discours, 2 bonnettes micro, 1 cordon ligne, 1 chargeur, 1 bandoulière, 1 sacoche de transport

- Pour des applications mobiles universelles, par exemple présentations, formations, aérobic, ventes ...
- Pour une utilisation universelle grâce aux multiples possibilités de positionnement
- Amplificateur 6 W avec réglage de volume
- Entrée ligne supplémentaire (jack 3,5) pour des sources audio externes, par exemple lecteur MP3 et ordinateur portable
- Accumulateur Lithium polymère intégré (DC 7,4 V / 2000 mAh), avec LED témoin d'état, la charge de l'accumulateur se fait via le bloc secteur livré
- Très longue durée de fonctionnement lorsque les accumulateurs sont à pleine charge : jusqu'à 20 heures
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS, disponible en option

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container dédié selon les réglementations en vigueur.

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container dédié selon les réglementations en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WAP-8

Puissance nominale (P_{RMS})	4 W
Puissance de sortie, totale	6 W
Bande passante	100-10000 Hz
Entrées	jack 3,5
Taux de distorsion	0,3 %
Pression sonore max.	82 dB
Alimentation	Accu lithium polymère 7,4 V
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	90 x 130 x 30 mm
Poids	288 g
Branchements	1 x jack 3,5 (Mic), 1 x jack 3,5 (Line)

WAP-8

Poids net	0,565 kg
-----------	----------